

TS15X5 ST K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



插图类似

Klippon® K-系列, 附件

通用订货数据

版本	安装导轨, TS 15, 宽度: 60 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化
订货号	8000003883
类型	TS15X5 ST K1
GTIN (EAN)	4050118653328
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	5.5 mm	深度 (英寸)	0.2165 inch
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
宽度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch
净重	12.5 g		

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

材料强度	1 mm	标准	DIN EN 60715
表面处理	电镀锌和钝化	基础材料	钢
冲压件大小	4.5 x 20 mm		

附件常规信息

材料强度	1 mm	表面处理	电镀锌和钝化
基础材料	钢	冲压件大小	4.5 x 20 mm

分类

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS15X5 ST K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	FKSC M4X6 D8/SW2	版本	
订货号	1567480000	SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1	
GTIN (EAN)	4008190033491		
数量	100 ST		