TS15X5 ST K2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似





插图类似

Klippon® K-系列,附件

通用订货数据

版本	安装导轨, TS 15, 宽度: 90 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化
订货号	8000003884
类型	TS15X5 ST K2
GTIN (EAN)	4050118652505
数量	20 items

TS15X5 ST K2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
			<u>'</u>	
深 高度	5.5 mm	深度 (英寸)	0.2165 inch	
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch	
宽度	90 mm		3.5433 inch	
争重	18 g			
温度				
 Ľ作温度				
不保产品合规				
RoHS 合规状态				
REACH SVHC				
	TREASON TO A STEEL	27(121)3152 (01110)		
通用参数				
材料强度	1 mm		DIN EN 60715	
表面处理	电镀锌和钝化		钢	
X面处理 中压件大小	4.5 x 20 mm	<u> </u>	TP3	
	4.0 % 20 111111			
附件常规信息 				
才料强度	1 mm	表面处理	电镀锌和钝化	
基础材料	钢	冲压件大小	4.5 x 20 mm	
分类				
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
TIM 8.0	EC001285	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001285	
TIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
CLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-02	
CLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-06-02	
CLASS 11.0 CLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-06-02	
CLASS 13.0 CLASS 15.0	27-40-06-02	EULASS 14.0	Z /-4U-Ub-UZ	
.CLA33 10.U	Z / -4 U-U0-UZ			

数据信息页

TS15X5 ST K2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型 FKSC M4X6 D8/SW2

订货号 <u>1567480000</u> GTIN (EAN) 4008190033491

数量 100 ST

版本

SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1