

与插图相似



插图类似

Klippon® POK 接线盒系列由优质玻璃纤维增强聚酯材料制成，特别适合需要防腐、耐冲击且具有较高 IP 防护等级的应用和环境。

这一产品系列含有丰富的产品，主要特点如下：

- 提供 17 种尺寸
- 两种标准饰面（颜色）：灰色（类似于 RAL 7001，工业用）和黑色（类似于 RAL 9011，适用于恶劣环境，防爆）
- 盖板采用十字头/开槽设计的不锈钢螺钉
- 模制垫圈由硅胶或氯丁二烯制成
- 固定孔设在密封区之外，确保实现高达 IP66 的防护等级
- 耐冲击能力高达 7 焦耳
- 直接安装在接线盒中或采用内部安装板
- 可利用固定孔或安装支架直接进行墙体安装
- 利用紧固螺丝来固定安装导轨和安装板
- 根据配置，最高防火等级可达 E60
- 魏德米勒可根据客户规格生产和供应这种接线盒，并配备所有必要的端子和电缆接头。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 安装导轨, TS 15, 宽度: 177 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化 |
| 订货号 | 8000003892 |
| 类型 | TS15X5 ST POK 0819 |
| GTIN (EAN) | 4050118652574 |
| 数量 | 20 items |

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 5 mm | 深度 (英寸) | 0.1968 inch |
| 高度 | 15 mm | 高度 (英寸) | 0.5906 inch |
| 宽度 | 177 mm | 宽度 (英寸) | 6.9685 inch |
| 净重 | 32.85 g | | |

温度

工作温度

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|------|---------|-------|--------------|
| 材料强度 | 1 mm | 标准 | DIN EN 60715 |
| 表面处理 | 电镀锌和钝化 | 基础材料 | 钢 |
| 固定 | 经由螺丝固定的 | 冲压件大小 | 4.5 x 20 mm |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

附件

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 类型 | FKSC M4X6 D8/SW2 | 版本 | |
| 订货号 | 1567480000 | SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1 | |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | | |
| 数量 | 100 ST | | |