

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	预开孔接线盒, 75 x 80 x 56.5, 玻璃纤维-增强型聚酯, 开孔 A 侧: 2 x M16x1.5, 开孔 B 侧: 2 x M16x1.5
订货号	8000004160
类型	KLIPPON POK1 2M16AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986231
数量	1 items

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	56.5 mm	深度 (英寸)	2.2244 inch
高度	75 mm	高度 (英寸)	2.9527 inch
宽度	80 mm	宽度 (英寸)	3.1496 inch
净重	265 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

材料数据

表面处理	未处理的, 经抛光处理的	基础材料	玻璃纤维-增强型聚酯
------	--------------	------	------------

常规数据

颜色编码	银灰色	防护等级	IP66, IP67
比色表 (相似)	RAL 7001		

组件特性

可串联	不
-----	---

外壳

基础材料	玻璃纤维-增强型聚酯	导轨安装	KL SET 6A4 S
开孔 C 侧	无	开孔 D 侧	无
开孔 A 侧	2 x M16x1.5	非导轨安装	TS15 68 KLIPPON POK1 CSS
开孔 B 侧	2 x M16x1.5		

标准特征

参考产品	KLIPPON POK 080806
------	------------------------------------

分类


ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

塑料堵头 Ex e/i 7 焦耳



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	VP M16 EX SI 7J	版本
订货号	2066720000	VPK EX 7J (防爆堵头, 塑料, 7J), 插头, 封闭式, M 16, 12 mm, IP54,
GTIN (EAN)	4050118415438	IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
数量	100 ST	