

**KLIPPON POK2 2M20AB CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



**通用订货数据**

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | 预开孔接线盒, 75 x 110 x 56.5, 玻璃纤维-增强型聚酯, 开孔 A 侧: 2 x M20x1.5, 开孔 B 侧: 2 x M20x1.5 |
| 订货号        | <a href="#">8000004161</a>  |
| 类型         | KLIPPON POK2 2M20AB CSS   |
| GTIN (EAN) | 4032248986187   |
| 数量         | 1 items   |

## KLIPPON POK2 2M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 56.5 mm | 深度 (英寸) | 2.2244 inch |
| 高度 | 75 mm   | 高度 (英寸) | 2.9527 inch |
| 宽度 | 110 mm  | 宽度 (英寸) | 4.3307 inch |
| 净重 | 340 g   |         |             |

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c |

## 材料数据

|      |              |      |            |
|------|--------------|------|------------|
| 表面处理 | 未处理的, 经抛光处理的 | 基础材料 | 玻璃纤维-增强型聚酯 |
|------|--------------|------|------------|

## 常规数据

|          |          |      |            |
|----------|----------|------|------------|
| 颜色编码     | 银灰色      | 防护等级 | IP66, IP67 |
| 比色表 (相似) | RAL 7001 |      |            |

## 组件特性

|     |   |
|-----|---|
| 可串联 | 不 |
|-----|---|

## 外壳

|        |             |        |  |
|--------|-------------|--------|--|
| 基础材料   | 玻璃纤维-增强型聚酯  | 导轨安装   |  |
| 开孔 C 侧 | 无           | 开孔 D 侧 | 无  |
| 开孔 A 侧 | 2 x M20x1.5 | 非导轨安装  | <a href="#">TS15 98 KLIPPON POK2 CSS</a> |
| 开孔 B 侧 | 2 x M20x1.5 |        |  |

## 标准特征

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 参考产品 | <a href="#">KLIPPON POK 081106</a> |
|------|------------------------------------|

## 分类



|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |

**KLIPPON POK2 2M20AB CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**KLIPPON POK2 2M20AB CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

塑料堵头 Ex e/i 7 焦耳



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型         | VP M20 EX SI 7J            | 版本  |  |
| 订货号        | <a href="#">2066730000</a> | VPK EX 7J (防爆堵头, 塑料, 7J), 插头, 封闭式, M 20, 11 mm, IP54, |  |
| GTIN (EAN) | 4050118415346              | IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6                |  |
| 数量         | 100 ST                     |   |  |

KSG BN O NI - 带氯丁橡胶密封件的镀镍规格



KSG 专门用于联接非铠装电缆和导线。如果订购的电缆接头带氯丁橡胶密封圈，则适用的温度范围为 -35°C - +90°C。选用硅胶密封圈时，适用的温度范围为 -60°C 到 +180°C。附件电缆接头 O 型圈采用相同材料。在 25米水深下 (2.5 巴)，密封圈材料可达到 IP 66 或 IP 68 防护等级。KSG 可以与 Ex d 防火罩一起使用，提高防爆安全。

通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | KSG M20 BN O NI 2 G20      | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">1911560000</a> | KSG (Klippon 标准防爆电缆接头), 电缆接头, 直, M 20, 16 mm, OD                 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248539604              | min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, |  |
| 数量         | 20 ST                      | IP68 - 2.5 bar, 黄铜材质, 镀镍的  |  |

外螺纹 M20



ADAP 系列适配器安装灵活、功能多样，可以向 Ex 设备内填充未使用的物料，同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能，入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | ADAP EX M20-M16            | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">1737560000</a> | ADAP (适配器、延伸和缩减), 转接器, M 20 ,M 16, IP54, 黄铜材质, 镀 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190957599              | 镍的   |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |  |