数据信息页

KLIPPON POK3 4M20AB CSS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

通用订货数据

版本	预开孔接线盒, 75 x 160 x 56.5, 玻璃纤维-增强型聚酯, 开孔 A 侧: 4 x M20x1.5, 开孔 B 侧: 4 x M20x1.5	
订货号	8000004162	
类型	KLIPPON POK3 4M20AB CSS	
GTIN (EAN)	4032248986071	
数量	1 items	

KLIPPON POK3 4M20AB CSS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
 MAMID 认证				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
N=		No. 44. 13.		
深 <u></u> 高度	56.5 mm	<u>深度 (英寸)</u>	2.2244 inch	
高 <u>度</u> 安 库	75 mm	高度 (英寸)	2.9527 inch	
宽度	160 mm 428 g		6.2992 inch	
环保产品合规			<u> </u>	
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c			
材料数据	,			
表面处理	未处理的,经抛光处理的	基础材料	玻璃纤维-增强型聚酯	
常规数据				
颜色编码	银灰色	防护等级	IP66, IP67	
数色编码 比色表 (相似)	RAL 7001		1600, 1607	
可串联	不			
 外壳	,			
*** **********************************	7±7±/4/4 4×70 70 70 70 70 70			
基础材料	玻璃纤维-增强型聚酯		KL SET 18A4 S	
开孔 C 侧 开孔 A 侧	<u>无</u> 4 x M20x1.5	开孔 D 侧 非导轨安装	无 TS15 147 KLIPPON POK3	
 开孔 B 侧	4 x M20x1.5		CSS	
////////////////////////////////////	TXIMZOXIIO			
参考产品	KLIPPON POK 081606			
》。 分类	KEII I ON I ON OO TOOO			
<u> </u>				
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261	
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261	
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01	
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01	
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01	
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01	
ECLASS 15.0	27-18-01-01			

目录日期/图纸 2

数据信息页

KLIPPON POK3 4M20AB CSS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

KLIPPON POK3 4M20AB CSS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

塑料堵头 Ex e/i 7 焦耳

除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型 VP M20 EX SI 7J 版本 订货号 2066730000 VPK EX 7J (防爆堵头,塑料, 7J),插头, 封闭式, M 20, 11 mm, IP54,

GTIN (EAN) 4050118415346 数量 100 ST

'

IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6

KSG BN O NI - 带氯丁橡胶密封件的镀镍规格

KSG 专门用于联接非铠装电缆和导线。如果订购的电缆接头带氯丁橡胶密封圈,则适用的温度范围为 -35°C - +90°C。选用硅胶密封圈时,适用的温度范围为 -60°C 到 +180°C。附件电缆接头 O 型圈采用相同材料。在 25米水深下(2.5 巴),密封圈材料可达到 IP 66 或 IP 68 防护等级。KSG 可以与 Ex d 防火罩一起使用,提高防爆安全。

通用订货数据

 类型
 KSG M20 BN 0 NI 2 G20
 版本

 订货号
 1911560000
 KSG (Klippon 标准防爆电缆接头), 电缆接头, 直, M 20, 16 mm, OD

 GTIN (EAN)
 4032248539604
 min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66,

 数量
 20 ST
 IP68 - 2.5 bar, 黄铜材质, 镀镍的

外螺纹 M20

ADAP 系列适配器安装灵活、功能多样,可以向 Ex 设备内填充未使用的物料,同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能,入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

数量

 类型
 ADAP EX M20-M16
 版本

 订货号
 1737560000
 ADAP (适配器、延伸和缩减), 转接器, M 20 ,M 16, IP54, 黄铜材质, 镀

 GTIN (EAN)
 4008190957599
 镍的

编制日期 21.11.2025 07:58:20 MEZ

1 ST

目录日期 / 图纸 4