

KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	预开孔接线盒, 75 x 160 x 56.5, 玻璃纤维-增强型聚酯, 开孔 A 侧: 4 x M20x1.5, 开孔 B 侧: 4 x M20x1.5
订货号	8000004162
类型	KLIPPON POK3 4M20AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986071
数量	1 items

KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	56.5 mm	深度 (英寸)	2.2244 inch
高度	75 mm	高度 (英寸)	2.9527 inch
宽度	160 mm	宽度 (英寸)	6.2992 inch
净重	428 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

材料数据

表面处理	未处理的, 经抛光处理的	基础材料	玻璃纤维-增强型聚酯
------	--------------	------	------------

常规数据

颜色编码	银灰色	防护等级	IP66, IP67
比色表 (相似)	RAL 7001		

组件特性

可串联	不
-----	---

外壳

基础材料	玻璃纤维-增强型聚酯	导轨安装	KL SET 18A4 S
开孔 C 侧	无	开孔 D 侧	无
开孔 A 侧	4 x M20x1.5	非导轨安装	TS15_147 KLIPPON POK3 CSS
开孔 B 侧	4 x M20x1.5		

标准特征

参考产品	KLIPPON POK 081606
------	------------------------------------

分类



ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

塑料堵头 Ex e/i 7 焦耳



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	VP M20 EX SI 7J	版本	
订货号	2066730000		VPK EX 7J (防爆堵头, 塑料, 7J), 插头, 封闭式, M 20, 11 mm, IP54,
GTIN (EAN)	4050118415346		IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
数量	100 ST		

KSG BN O NI - 带氯丁橡胶密封件的镀镍规格



KSG 专门用于联接非铠装电缆和导线。如果订购的电缆接头带氯丁橡胶密封圈，则适用的温度范围为 -35°C - +90°C。选用硅胶密封圈时，适用的温度范围为 -60°C 到 +180°C。附件电缆接头 O 型圈采用相同材料。在 25米水深下 (2.5 巴)，密封圈材料可达到 IP 66 或 IP 68 防护等级。KSG 可以与 Ex d 防火罩一起使用，提高防爆安全。

通用订货数据

类型	KSG M20 BN O NI 2 G20	版本	
订货号	1911560000		KSG (Klippon 标准防爆电缆接头), 电缆接头, 直, M 20, 16 mm, OD
GTIN (EAN)	4032248539604		min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66,
数量	20 ST		IP68 - 2.5 bar, 黄铜材质, 镀镍的

外螺纹 M20



ADAP 系列适配器安装灵活、功能多样，可以向 Ex 设备内填充未使用的物料，同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能，入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

类型	ADAP EX M20-M16	版本	
订货号	1737560000		ADAP (适配器、延伸和缩减), 转接器, M 20 ,M 16, IP54, 黄铜材质, 镀
GTIN (EAN)	4008190957599		镍的
数量	1 ST		