

KLIPPON POK3 M20BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



在爆炸危险区域中，有多种类型的端子盒可用于安装信号/电源供应或分配器。这些端子盒是经过批准可在 0、1、2 和 20、21、22 区域的爆炸危险

区域中使用的防爆设备。它们符合最新的国际标准 Ex e、Ex ia 和 Ex tb，并获得了相应的认证。根据客户需求进行的定制配置使得这些端子盒成为适用于各种应用的最佳解决方案。请使用产品概览来找到适合您的正确解决方案！可以将外壳与或不带有螺纹孔、适合的安装轨或预装的端子条相结合使用。我们为您提供了一小部分选择，但我们很乐意为您配置量身定制的解决方案。

特点包括：

- 有多种版本可供选择，以满足客户的需求。
- 除了 IECEx 和 ATEX 认证外，还获得其他国际认证
- 由于使用了 Klippon® 品牌中已建立的基础产品，因此质量得到了提高

通用订货数据

版本	端子盒, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON POK 081606 EX, KL SET KLIPPON POK3BK12 开孔 A 侧: 4 x M20x1.5, 开孔 B 侧: 4 x M20x1.5
订货号	8000004226
类型	KLIPPON POK3 M20BCSS EX
GTIN (EAN)	4032248986422
数量	1 items

KLIPPON POK3 M20BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	75 mm	深度 (英寸)	2.9527 inch
高度	56 mm	高度 (英寸)	2.2047 inch
宽度	160 mm	宽度 (英寸)	6.2992 inch
净重	585 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

接线盒认证号

端子盒认证编号 (ATEX)	IBExU13ATEX1004 X	端子盒认证编号 (IECEX)	IECEX IBE 13.0004X
----------------	-------------------	-----------------	--------------------

材料数据

表面处理	未处理的, 经抛光处理的	基础材料	玻璃纤维-增强型聚酯
------	--------------	------	------------

常规数据

防护等级	IP66
------	------

外壳

基础材料	玻璃纤维-增强型聚酯	开孔 A 侧	4 x M20x1.5
开孔 B 侧	4 x M20x1.5		

标准特征

类型	ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6	参考产品	KLIPPON POK 081606 EX
----	------------------------------	------	---------------------------------------

分类



ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 9.0	27-18-05-02
ECLASS 9.1	27-18-05-90	ECLASS 10.0	27-18-05-02
ECLASS 11.0	27-18-05-02	ECLASS 12.0	27-18-05-02
ECLASS 13.0	27-18-05-02	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON POK3 M20BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



KLIPPON POK3 M20BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

塑料堵头 Ex e/i 7 焦耳



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	VP M20 EX SI 7J	版本	
订货号	2066730000	VPK EX 7J (防爆堵头, 塑料, 7J), 插头, 封闭式, M 20, 11 mm, IP54,	
GTIN (EAN)	4050118415346	IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6	
数量	100 ST		

公制



A2L 型电缆接头适合非铠装电缆，具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能。

通用订货数据

类型	A2L/16/M16-WM	版本	
订货号	1186880000	A2L (Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 16 x 1.5, 16	
GTIN (EAN)	4050118074345	mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, 黄铜材质, 镀镍的	
数量	24 ST		

铜制堵头, VP 六角头 Ex e/d



VP 系列止流塞可以向 Ex 设备内填充未使用的物料，同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能，入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

类型	VP-HEX M16-EX W	版本	
订货号	1218940000	VP-HEX (Klippon Ex 六角头堵头), 插头, 直, M 16 x 1.5, 16 mm, 黄铜	
GTIN (EAN)	4050118075564	材质, 镀镍的	
数量	24 ST		

KLIPPON POK3 M20BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

外螺纹 M20



ADAP 系列适配器安装灵活、功能多样，可以向 Ex 设备内填充未使用的物料，同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能，入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

类型	ADAP M20-M16-W	版本	
订货号	1262740000	ADAP (Klippon Ex 适配器), 转接器, 直, M 20 ,M 16, 黄铜材质, 镀镍	
GTIN (EAN)	4050118088625	的	
数量	24 ST		