TS35X7.5 ST KTB3526 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似





插图类似

集成、扩展和定制:为每个应用程序实现理想的扩展 新 Klippon® 的附件结构一致 TB 接线盒系列可以轻松满足 每个应用程序的特定要求。

端子导轨

安装导轨有两种尺寸,用于在机柜中安装端子导轨(如电 子设备、端子)组件。

通用订货数据

版本	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 199 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的		
订货号	8000006721		
类型	TS35X7.5 ST KTB3526 HOR		
GTIN (EAN)	4050118652895		
数量	20 items		



TS35X7.5 ST KTB3526 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	—————————————————————————————————————		
尺寸和重量			
/\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
 深	7.5 mm	深度 (英寸)	0.2953 inch
<u>~~</u> 高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	199 mm	宽度 (英寸)	7.8346 inch
200 净重	71.5 g	2000 (71.37	
温度			
工作温度			
环保产品合规			
D. LIC 入101 大	ᄼᄳᅟᅮᄱᆒ		
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用参数			
材料强度	1 mm		DIN EN 60715
表面处理		基础材料	钢
火曲 之生	的	22 mm 1.3.4.1	N. 1
固定	经由螺丝固定的		
附件常规信息			
材料强度	1 mm	表面处理	经镀锌处理的, 经镀铬处理
			的
基础材料	钢		
分类		_	
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02	LOLAGO 14.0	27-40-00-02
LULAUU 10.U	27-40-00-02		

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

安装板



安装板,带及不带穿孔图案,适合纵向和横向装配 DIN 安 装导轨,或直接将组件安装到安装板上。

通用订货数据

类型 GFSC M5X10 TX20 SET 版本

订货号 1274150000 GTIN (EAN) 4050118063820

数量 1 ST

Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm,

深: 8.5 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色