

**FPL 7G2.5C/Q8MW/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



与装配的FieldPower®连接器带HQ连接器，符合IEC 23570 (DESINA)标准，用于方便快捷地联接分散电动机控制器。

**通用订货数据**

版本	FieldPower®, 电缆, 金属外壳, 接线数量: 4, Ölflex classic 110 CY 7G2.5 或类似产品, PVC, 区: 2.5 mm <sup>2</sup> , 3 m
订货号	<a href="#">8000011751</a>
类型	FPL 7G2.5C/Q8MW/3
GTIN (EAN)	4050118190434
数量	1 items

**FPL 7G2.5C/Q8MW/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

长度	7.5 mm	长度 (英寸)	0.2953 inch
直径	8.9 mm	净重	1349 g

温度

存储温度 工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

分类

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**Pin assignments**

	Pin	Conductor	Assignment
8 = nc	1	1	U
	2	-	-
5 = nc	3	3	W
	4	4	Brake
⊕ = PE	5	-	-
	6	5	Brake
3 = W	7	2	V
	8	-	-
2 = nc	PE	gr./yell.	PE