

FPL 7G2.5C/Q8MW/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



与装配的FieldPower®连接器带HQ连接器，符合IEC 23570 (DESINA)标准，用于方便快捷地联接分散电动机控制器。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | FieldPower®, 电缆, 金属外壳, 接线数量: 7, Ölflex classic 110 CY 7G2.5 或类似产品, 区: 2.5 mm ² , 3 m |
| 订货号 | 8000011751 |
| 类型 | FPL 7G2.5C/Q8MW/3 |
| GTIN (EAN) | 4050118190434 |
| 数量 | 1 items |

FPL 7G2.5C/Q8MW/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 1349 g

温度

存储温度 工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylene-di-p-cresol 119-47-1

SCIP edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003250 | ETIM 9.0 | EC003250 |
| ETIM 10.0 | EC003250 | ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 | | |

Pin assignments

| | Pin | Conductor | Assignment |
|--------|-----|-----------|------------|
| 8 = nc | 1 | 1 | U |
| | 2 | - | - |
| 5 = nc | 3 | 3 | W |
| | 4 | 4 | Brake |
| ⊕ = PE | 5 | - | - |
| | 6 | 5 | Brake |
| 3 = W | 7 | 2 | V |
| | 8 | - | - |
| 2 = nc | PE | gr./yell. | PE |