

FP-BOX GK FOR UREMOTE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FieldPower® 外壳结实耐用，符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅“附件”，获知电缆密封垫详情。

通用订货数据

订货号	8000025773
类型	FP-BOX GK FOR UREMOTE
GTIN (EAN)	4050118473216
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2024-06-30T00:00:00+02:00
替代产品	FP ENC BSTS 155 2M

FP-BOX GK FOR UREMOTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	129 mm	深度 (英寸)	5.0787 inch
高度	181 mm	高度 (英寸)	7.126 inch
宽度	192 mm	宽度 (英寸)	7.559 inch
净重	1066 g		

温度

存储温度		环境温度	-20 °C...45 °C
工作温度	-20 °C...45 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	c660d9c9-8248-41bb-a362-af197c6775f9

通用参数

硅胶	无	卤素	不
防护等级	IP54	基础材料	聚碳酸酯
顶盖附件	十字头螺钉 PZ2		

通用参数

基础材料	聚碳酸酯	卤素	不
硅胶	无	防护等级	IP54
顶盖附件	十字头螺钉 PZ2		

重要注意事项

产品信息	温度范围取决于所装模块的功率损耗 环境温度 +45 °C 时的配置示例: • PN 耦合器 • 8DI (8x 50 mA) • 4DO (4x 500 mA) 圆形电缆密封件 RKDG D17 PT6 - 4324010000 同时也是多种密封塞插芯的支撑密封。 IP54 电缆带多样的密封塞 4x4 mm (2443760000) 传感器-执行器电缆 Ø 4 mm: • M8 电缆, 3 回路无屏蔽, 无卤PUR 类型: SAIL-M8...-3-...U • M12 电缆, 3 回路无屏蔽, 无卤PUR 类型: SAIL-M12BG-3-...U IP54 电缆带多样的密封塞 2 x 6.5 mm (2443800000): • IE 电缆 Ø 6.5 mm 类型: IE-C5DD4UG..... • 24 V 电缆 Ø 6.5 mm 如 Lapp Ölflex 传统型 110 3G1.5
------	--

分类

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

