

TS35X7.5 ST FPC 30 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



插图类似

附件

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 265 mm, 带长孔, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的 |
| 订货号 | 8000037559 |
| 类型 | TS35X7.5 ST FPC 30 HOR |
| GTIN (EAN) | 4050118653236 |
| 数量 | 20 items |

TS35X7.5 ST FPC 30 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 7.5 mm | 深度 (英寸) | 0.2953 inch |
| 高度 | 35 mm | 高度 (英寸) | 1.378 inch |
| 宽度 | 265 mm | 宽度 (英寸) | 10.433 inch |
| 净重 | 93000 g | | |

温度

| | |
|------|--|
| 工作温度 | |
|------|--|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|------|--------------|------|----------------|
| 材料强度 | 1 mm | 安装指导 | 直接安装 |
| 标准 | DIN EN 60715 | 表面处理 | 经镀锌处理的, 经镀铬处理的 |
| 基础材料 | 钢 | 固定 | 经由螺丝固定的 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |