TS35X7.5 ST K4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



插图类似

Klippon® K-系列,附件

通用订货数据

版本	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 64 mm, 带长孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的	
订货号	8000037564	
类型	TS35X7.5 ST K4	
GTIN (EAN)	4050118653281	
数量	20 items	

TS35X7.5 ST K4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	7.5 mm	深度 (英寸)	0.2953 inch
<u>^</u>	35 mm	 高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	64 mm		2.5197 inch
<u> </u>	23.75 g		2.0107 men
温度			
工作温度			
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用参数			
材料强度	1 mm	安装指导	直接安装
标准	DIN EN 60715	表面处理	经镀锌处理的, 经镀铬处理的 的
基础材料	钢		н
附件常规信息			
材料强度	1 mm	表面处理	经镀锌处理的, 经镀铬处理 的
基础材料	钢		ВV
分类			
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285 EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

目录日期/图纸 2

TS35X7.5 ST K4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

安装板



安装板,带及不带穿孔图案,适合纵向和横向装配 DIN 安 装导轨,或直接将组件安装到安装板上。

通用订货数据

类型 GFSC M5X10 TX20 SET

> 1274150000 4050118063820

GTIN (EAN)

数量 1 ST 版本

Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm,

深: 8.5 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色

安装支持

订货号



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补 充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根 据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型 FKSC M5X8 D9/SW2.5

订货号 0295900000

GTIN (EAN) 4008190133337

50 ST 数量

版本

SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1