

## TS15X5 ST MPC1217 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

与插图相似



插图类似

附件

### 通用订货数据

版本	安装导轨, TS 15, 宽度: 4.13 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
订货号	<a href="#">8000037598</a>
类型	TS15X5 ST MPC1217 VER
GTIN (EAN)	4050118653106
数量	20 items

**TS15X5 ST MPC1217 VER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	5.5 mm	深度 (英寸)	0.2165 inch
高度	0.59 mm	高度 (英寸)	0.0232 inch
宽度	4.13 mm	宽度 (英寸)	0.1626 inch
净重	18.28 g		

**温度****工作温度****环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用参数**

材料强度	1 mm	安装指导	直接安装
标准	DIN EN 60715	表面处理	经镀锌处理的, 经镀铬处理的
基础材料	钢	固定	经由螺丝固定的

**分类**

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		