

TS 35X105\_MPC\_12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



插图类似

附件

通用订货数据

版本	安装导轨, TS 35 x 7.5, TS 35, 宽度: 164 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化
订货号	<a href="#">8000037603</a>
类型	TS 35X105_MPC_12
GTIN (EAN)	4050118653151
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	7.5 mm	深度 (英寸)	0.2953 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	164 mm	宽度 (英寸)	6.4567 inch
长度	105 mm	长度 (英寸)	4.1338 inch
净重	1.7 g		

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

材料强度	1 mm	安装指导	2 螺丝
标准	DIN EN 60715	表面处理	电镀锌和钝化
基础材料	钢	固定	经由螺丝固定的

分类

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		