

### **TS15X5 ST K4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 与插图相似



插图类似

Klippon® K-系列,附件

### 通用订货数据

版本	安装导轨, TS 15, 宽度: 64 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
订货号	8000037609
类型	TS15X5 ST K4
GTIN (EAN)	4050118682489
数量	20 items

### **TS15X5 ST K4**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批					
ROHS	一致				
尺寸和重量					
	'				
<u>深</u> 高度	5.5 mm	深度 (英寸)	0.2165 inch		
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch		
宽度	64 mm	宽度 (英寸)	2.5197 inch		
净重	6 g				
温度			,		
工作温度					
———————— 环保产品合规					
RoHS 合规状态	合规,无例外				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用参数					
1-1-W 3-10 ex		1-74	DIN EN 00745		
材料强度	1 mm	标准	DIN EN 60715		
表面处理	经镀锌处理的, 经镀铬处理 的	基础材料	钢		
附件常规信息					
材料强度	1 mm	表面处理	经镀锌处理的, 经镀铬处理		
			的		
基础材料	钢				
分类					
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285		
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285		
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02		
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02		
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02		
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02		
ECLASS 15.0	27-40-06-02				

目录日期/图纸 2

## 数据信息页

### **TS15X5 ST K4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 附件

#### 安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

### 通用订货数据

类型

FKSC M5X8 D9/SW2.5

订货号 0295900000

GTIN (EAN) 4008190133337

数量 50 ST

D9/SW2.5 版本

SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1