


FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



多种附件适用于FieldPower®接线盒。
电缆密封垫、端子导轨、锁定部件及其它。

通用订货数据

版本	设备标识牌, 聚酰胺
订货号	8000042927
类型	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157
数量	2 items

FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

宽度	27 mm	宽度 (英寸)	1.063 inch
净重	2.48 g		

温度

存储温度		工作温度	
工作温度范围	-40...100 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		

通用型

颜色编码	白色	产品型号	设备标识牌
类型	FP ENC SM 27/27 K W017	订货号	8000042927
GTIN (EAN)	4050118664157	Descriptive text	Gerätemarkierer, MultiCard, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche"

通用数据

胶粘剂	双面胶	打印类型	符号
打印工艺	MC-激光	类型	自我粘贴的
宽度	27 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-2
最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C
颜色编码	白色	卤素	不
基础材料	聚酰胺	打印颜色	黑色, 黄色
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Gerätemarkierer	工作温度范围	-40...100 °C

设备标记号

卤素	不		
----	---	--	--

通用参数

硅胶	无	卤素	不
基础材料	聚酰胺	颜色编码	白色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

通用参数

基础材料	聚酰胺	卤素	不
硅胶	无	颜色编码	白色
阻燃等级符合 UL 94	V-2	胶粘剂	双面胶
打印颜色	黑色, 黄色	每种组合对应的标识牌数	1

FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

打印工艺 类型	MC-激光 自我粘贴的	打印类型	符号
分类			
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

图纸



FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

补充产品



SM是一种用于标记控制和信号设备的MultiCard标记号。标记号可以卡入固定座里或者通过背带胶安装。可以使用PrintJet CONNECT或绘图打印机标记系统创建自定义标记号。

- 用户可以快速制作适合自己的标记号
- 无需存储标准标记号
- PrintJet打印机能持久打印，可替代雕版方案
- 建议恶劣环境下使用ETO SM防护膜
- 支撑座可以用在西门子、ABB、Moeller和

Télémecanique的22 mm或30 mm直径的按钮上针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	ETO SM 27/27	版本
订货号	1805840000	SwitchMark, 护罩, 27 x 27 mm, 透明
GTIN (EAN)	4032248273577	
数量	10 ST	