

PV 232S0F1C15V003TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



发电机接线盒的标准产品组合。

保护和监控光伏电站的支路。

魏德米勒为光伏电站开发了一套完整的标准 PV DC 发电机接线盒产品组合。这些产品旨在以高效且有竞争力的方式涵盖针对此类用途的最常用解决方案。从 6 到 32 个输入，我们的 X 世代为受监控和不受监控的发电机接线盒提供了一系列产品，让我们的客户从魏德米勒的经验和质量承诺中获益。Gen X

通用订货数据

版本	光伏型, 组装接线盒, 汇流箱, 带保险丝支架, 电涌保护器 II, 电缆接头, 用于壁式安装, 开关分离器
订货号	8000050565
类型	PV 232S0F1C15V003TXPX15PWW
GTIN (EAN)	8430243407083
数量	1 items
交货状态	已取消

PV 232S0F1C15V003TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	300 mm	深度 (英寸)	11.811 inch
高度	1035 mm	高度 (英寸)	40.748 inch
宽度	835 mm	宽度 (英寸)	32.874 inch
净重	41278.55 g		

温度

环境温度 -20 °C...50 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d33ac1e5-d9b3-45a8-b552-8b15f2a45207

外壳

安装方式 墙体安装 防护等级 IP65

标准

标准 EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0

直流 分路监控

监控功能 未受监控

直流电性能

额定电压	1500 V	交流开关容量	400 A (DC21B 1500 V)
接地	直接在 VPU	过压保护 直流端	1500 V 类型 II 带远程触点, 1500 V (II 型)

直流输入

熔丝	10 x 85 mm	输入数量	32
直流 输入端口数	32	联接类型 直流输入电缆	螺钉联接
联接 直流输入电缆 (-)	螺钉联接	Fuse-link 通讯标准	gPV (EN 60269-6)
输入数	32	导管进线数	11
联接 直流输入电缆 (+)	螺钉联接	熔断器位置	仅在正输入中
保险丝类型	10 mm x 85 mm, 15 A		

直流输出

直流输出电缆联接	M12	联接类型 直流输出电缆	螺钉联接
直流输出数目	1	负载断路器有辅助触点	是

PV 232S0F1C15V003TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV 232S0F1C15V003TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准，切割工具 (KT 8 至 KT 22) 还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层，电压最高可达 1,000 V。

通用订货数据

类型	KT 14	版本	
订货号	1157820000	断线工具, 单手操作式切割工具	
GTIN (EAN)	4032248945344		
数量	1 ST		

工具



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量 (符合航空业的要求)
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换, 从而具有高灵活性
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长, 可靠性强, 稳定性高
- 集成的切割功能

通用订货数据

类型	MULTI-STRIPAX PV	版本	
订货号	1190490000	光伏型, 接插件	
GTIN (EAN)	4032248973262		
数量	1 ST		

开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDIS 1.0X5.5X125	版本	
订货号	9008410000	螺丝刀, 螺丝刀	
GTIN (EAN)	4032248056378		
数量	1 ST		


PV 232S0F1C15V003TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

备用避雷器



通用订货数据

类型	VPU II 0 PV 1500V DC	版本	
订货号	1351480000		Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories
GTIN (EAN)	4050118158632		
数量	1 ST		
类型	VPU PV II 0 1500	版本	
订货号	2530630000		Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Spare arrester
GTIN (EAN)	4050118540840		
数量	9 ST		