


PV 40301S2V1C2A1ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



您的 AC 保护最佳选择。

魏德米勒基于用户最需要的要求开发出了 AC 汇流箱的标准配置，设计可搭配多种不同组串逆变器使用。

根据型号不同，汇流箱可能内置熔断保护和电涌保护功能。这些汇流箱专门针对全球范围内主要组串逆变器制造商的产品而设计。

通用订货数据

版本	光伏型, 组装接线盒, 汇流箱, 交流电压版本, 带保险丝支架, 电涌保护器 I, 电缆接头, 组串式逆变器
订货号	8000069106
类型	PV 40301S2V1C2A1ES
GTIN (EAN)	4064675331216
数量	1 items

PV 40301S2V1C2A1ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	350 mm	深度 (英寸)	13.7795 inch
高度	1056 mm	高度 (英寸)	41.5747 inch
宽度	852 mm	宽度 (英寸)	33.5432 inch
净重	45000 g		

温度

环境温度 -20 °C...50 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
REACH SVHC Lead 7439-92-1

IEC / EN 额定数据

额定电流 I _N	136 A	电压类型	交流电
保险装置	160 A gG	操作电压	400 V
适用于	光伏型	标准	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011

交流电性能

额定电压	400 V AC	交流侧过压保护	480V AC, I型, I _{max} = 50kA, U _p ≤ 2.1kV, 无辅助触点
接地	直接在 VPU		

交流输入

电缆版本	定期	交流输入数	3
------	----	-------	---

交流输出

交流输出联接方式	螺钉联接, M12	交流输出端口数	1
----------	-----------	---------	---

保修

质保期 5年

基本信息

标准	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011	防护等级	IP65
安装位置	受保护的户外区域 (距离海边 > 1 公里)		

PV 40301S2V1C2A1ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV 40301S2V1C2A1ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

