



您的 AC 保护最佳选择。
魏德米勒基于用户最需要的要求开发出了 AC 汇流箱的标准配置，设计可搭配多种不同组串逆变器使用。
根据型号不同，汇流箱可能内置熔断保护和电涌保护功能。这些汇流箱专门针对全球范围内主要组串逆变器制造商的产品而设计。

通用订货数据

版本	光伏型, 组装接线盒, 汇流箱, 交流电压版本, 带保险丝支架, 电缆接头, 组串式逆变器
订货号	8000069108
类型	PV 40401S2V3C0A0ES
GTIN (EAN)	4064675331391
数量	1 items

PV 40401S2V3C0A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	300 mm	深度 (英寸)	11.811 inch
高度	847 mm	高度 (英寸)	33.3464 inch
宽度	636 mm	宽度 (英寸)	25.0393 inch
净重	22111.48 g		

温度

环境温度 -20 °C...45 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

交流电性能

接地 直接在 VPU

交流输入

电缆版本	定期	交流输入数	4
------	----	-------	---

交流输出

交流输出联接方式	螺钉联接, M12	交流输出端口数	1
----------	-----------	---------	---

分类

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

