


**PV 40201S2V4C2A0ES**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



您的 AC 保护最佳选择。

魏德米勒基于用户最需要的要求开发出了 AC 汇流箱的标准配置，设计可搭配多种不同组串逆变器使用。

根据型号不同，汇流箱可能内置熔断保护和电涌保护功能。这些汇流箱专门针对全球范围内主要组串逆变器制造商的产品而设计。

**通用订货数据**

版本	光伏型, 组装接线盒, 汇流箱, 交流电压版本, 带保险丝支架, 电缆接头, 组串式逆变器
订货号	<a href="#">8000069111</a>
类型	PV 40201S2V4C2A0ES
GTIN (EAN)	4064675329695
数量	1 items

## PV 40201S2V4C2A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	300 mm	深度 (英寸)	11.811 inch
高度	847 mm	高度 (英寸)	33.3464 inch
宽度	636 mm	宽度 (英寸)	25.0393 inch
净重	19874.43 g		

## 温度

环境温度 -20 °C...50 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求  
REACH SVHC Lead 7439-92-1

## IEC / EN 额定数据

额定电流 I <sub>N</sub>	136 A	电压类型	交流电
保险装置	160 A gG	操作电压	800 V
适用于	光伏型	标准	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011

## 交流电性能

额定电压 800 V 接地 直接在 VPU

## 交流输入

电缆版本 定期 交流输入数 2

## 交流输出

交流输出联接方式 螺钉联接, M12 交流输出端口数 1

## 保修

质保期 5年

## 基本信息

标准 IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011 防护等级 IP65  
安装位置 受保护的户外区域 (距离海边 > 1 公里)

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

