

TS35X15 ST K4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



插图类似

Klippon® K-系列, 附件

通用订货数据

版本	安装导轨, TS 35, TS 35 x 15, 宽度: 64 mm, 带长孔, 钢, 电镀锌和钝化
订货号	<a href="#">8000073090</a>
类型	TS35X15 ST K4
GTIN (EAN)	4064675337010
数量	20 items

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	15 mm	深度 (英寸)	0.5906 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	64 mm	宽度 (英寸)	2.5197 inch
净重	47.5 g		

## 温度

工作温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

材料强度	1.5 mm	安装指导	直接安装
标准	DIN EN 60715	表面处理	电镀锌和钝化
基础材料	钢		

## 附件常规信息

材料强度	1.5 mm	表面处理	电镀锌和钝化
基础材料	钢		

## 分类

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		