


HV MUSTERLEISTE M8/M10/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



您可以在附件中找到 HV 导轨样品，其中提供了可用端子尺寸、端板和中间隔板以及标准和特殊盖板。高压接线端子根据您的具体需要进行工程设计和装配。Klippon® Protect 接线盒产品组合中的接线盒也可以设有接线端子。请将要求发给我们或与我们联系。

通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 成套样品
订货号	8000073249
类型	HV MUSTERLEISTE M8/M10/M12
GTIN (EAN)	4064675882589
数量	1 items

HV MUSTERLEISTE M8/M10/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	126 mm	深度 (英寸)	4.9606 inch
高度	220 mm	高度 (英寸)	8.6614 inch
宽度	400 mm	宽度 (英寸)	15.748 inch
安装尺寸 - 高度	120 mm	安装宽度	360 mm
净重	10004 g		

温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	140 °C
----------	--------	----------	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		

其它技术参数

可卡装	无	防爆版	不
安装方式	螺钉		

可压接导线 (额定联接)

连接方向	水平进线, 下方, 上方		
------	--------------	--	--

材料参数

颜色编码	红色	阻燃等级符合 UL 94	V-0
------	----	--------------	-----

系统特征值

必须的端板	是	层, 内部桥接	是
N功能	无	PE 功能	无
PEN功能	无		

通用的

标准	EN 45545-2:2020, NFPA 130 ASTM E 162/ 662, BSS 7239/ 7242		
----	---	--	--

额定数据

额定电压	4000 V	标准	EN 45545-2:2020, NFPA 130 ASTM E 162/ 662, BSS 7239/ 7242
------	--------	----	---

分类

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		