

KEB MOPL 4040 S2N H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



安装板，带及不带穿孔图案，适合纵向和横向装配 DIN 安装导轨，或直接将组件安装到安装板上。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | Klippon EB (Essential Box), 安装板, 高度: 340 mm, 宽度: 340 mm, 深: 1.5 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4301 (304), 未处理的, 银色 |
| 订货号 | 8000074319 |
| 类型 | KEB MOPL 4040 S2N H |
| GTIN (EAN) | 4064675425281 |
| 数量 | 1 items |

KEB MOPL 4040 S2N H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

RoHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|--------------|
| 深 | 1.5 mm | 深度 (英寸) | 0.0591 inch |
| 高度 | 340 mm | 高度 (英寸) | 13.3858 inch |
| 宽度 | 340 mm | 宽度 (英寸) | 13.3858 inch |
| 净重 | 1345 g | | |

温度

工作温度

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|------|------------------|------|------|
| 材料强度 | 1.5 mm | 表面处理 | 未处理的 |
| 基础材料 | 不锈钢 1.4301 (304) | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

KEB MOPL 4040 S2N H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

