


RS VERT SUPPLY BLL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**电源分配 DIN 导轨**

计量柜内的多路电源分配装置，用于 TS 35 安装导轨

- 2 针, 颜色编码
- 230 V, IP 30
- 25kA 保险装置保护模块

通用订货数据

订货号	8000074943
类型	RS VERT SUPPLY BLL
GTIN (EAN)	8430243431811
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	80.2 mm	高度 (英寸)	3.1575 inch
宽度	17.9 mm	宽度 (英寸)	0.7047 inch
净重	18 g		

温度

存储温度	-40...70 °C	工作温度	-40...70 °C
操作温度下的湿度	0...85% (无凝结)		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

联接参数

电路板插头连接器分布	BLL 5.08/03/180 (无中间引脚)	供电接插件	SL 5.08HC/03/180B (无中间引脚)
------------	-------------------------	-------	---------------------------

测量数据

防护等级	IP30	工作电压	230 V
单个分线盒联接的最大电流	9.5 A	总额定电流	19 A

绝缘参数 (EN 60664-1)

额定绝缘电压	250 V AC	浪涌电压类别	III
污染等级	3	脉冲电压测试 (1,2/50 μs)	6 kV

现场接线

联接类型	插拔联接
------	------

供电

联接类型	插拔联接
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS VERT SUPPLY BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

