


**Y-INTERFACE SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**可插拔的电源分配设备**

可插拔的双重连接，适用于电源分配以及设备供电

- 2 针，颜色编码
- 230 V, IP 30

**通用订货数据**

订货号	8000075198
类型	<b>Y-INTERFACE SL</b>
GTIN (EAN)	8430243428439
数量	16 items

## Y-INTERFACE SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

深	16.4 mm	深度 (英寸)	0.6457 inch
高度	29.8 mm	高度 (英寸)	1.1732 inch
宽度	17 mm	宽度 (英寸)	0.6693 inch
净重	6 g		

## 温度

存储温度	-40...70 °C	工作温度	-40...70 °C
操作温度下的湿度	0...85% (无凝结)		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 联接参数

电路板插头连接器分布	LSF-SMT 5.08/03/180 (无中间引脚)	供电接插件	SL 5.08HC/03/90B (无 中间引脚)
------------	--------------------------------	-------	------------------------------

## 测量数据

防护等级	IP30	工作电压	230 V
单个分线盒联接的最大电流	6 A	总额定电流	12 A

## 绝缘参数 (EN 60664-1)

额定绝缘电压	250 V AC	浪涌电压类别	III
污染等级	3	脉冲电压测试 (1,2/50 μs)	6 kV

## 现场接线

最小电线截面, AWG	AWG 28	联接类型	PUSH IN
剥线长度	10 mm	最大压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	0.13 mm <sup>2</sup>	最大导线截面, AWG	AWG 14

## 供电

联接类型	插拔联接
------	------

## 分类


ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**Y-INTERFACE SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



(\*) Central pin is not connected