


Y-INTERFACE SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



- 可插拔的电源分配设备
 可插拔的双重连接，适用于电源分配以及设备供电
- 2 针，颜色编码
 - 230 V, IP 30

通用订货数据

订货号	8000075198
类型	Y-INTERFACE SL
GTIN (EAN)	8430243428439
数量	16 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	16.4 mm	深度 (英寸)	0.6457 inch
高度	29.8 mm	高度 (英寸)	1.1732 inch
宽度	17 mm	宽度 (英寸)	0.6693 inch
净重	6 g		

温度

存储温度	-40...70 °C	工作温度	-40...70 °C
操作温度下的湿度	0...85% (无凝结)		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

联接参数

电路板插头连接器分布	LSF-SMT 5.08/03/180 (无中间引脚)	供电接插件	SL 5.08HC/03/90B (无中间引脚)
------------	--------------------------------	-------	--------------------------

测量数据

防护等级	IP30	工作电压	230 V
单个分线盒联接的最大电流	6 A	总额定电流	12 A

绝缘参数 (EN 60664-1)

额定绝缘电压	250 V AC	浪涌电压类别	III
污染等级	3	脉冲电压测试 (1,2/50 µs)	6 kV

现场接线

最小电线截面, AWG	AWG 28	联接类型	PUSH IN
剥线长度	10 mm	最大压接面积	1.5 mm ²
最小压接面积	0.13 mm ²	最大导线截面, AWG	AWG 14

供电

联接类型	插拔联接
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Y-INTERFACE SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

