


**RS VERT SUPPLY LMF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



电源分配 DIN 导轨

计量柜内的多路电源分配装置，用于 TS 35 安装导轨

- 2 针，颜色编码
- 230 V, IP 30
- 25kA 保险装置保护模块

通用订货数据

订货号	8000076874
类型	<a href="#">RS VERT SUPPLY LMF</a>
GTIN (EAN)	4099986226586
数量	10 items

## RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	29 mm	深度 (英寸)	1.1417 inch
高度	80.2 mm	高度 (英寸)	3.1575 inch
宽度	17.9 mm	宽度 (英寸)	0.7047 inch
净重	22.7 g		

## 温度

存储温度	-40...70 °C	工作温度	-40...70 °C
操作温度下的湿度	0...85% (无凝结)		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 联接参数

电路板插头连接器分布	LMF 5.08/03/180 (无中间引脚)	供电接插件	SL 5.08HC/03/180B (无中间引脚)
------------	-------------------------	-------	---------------------------

## 测量数据

防护等级	IP30	工作电压	230 V
单个分线盒联接的最大电流	9.5 A	总额定电流	19 A

## 绝缘参数 (EN 60664-1)

额定绝缘电压	250 V AC	浪涌电压类别	III
污染等级	3	脉冲电压测试 (1,2/50 μs)	6 kV

## 现场接线

最小电线截面, AWG	AWG 24	联接类型	PUSH IN
剥线长度	10 mm	最大压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	0.12 mm <sup>2</sup>	最大导线截面, AWG	AWG 12

## 供电

联接类型	插拔联接
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**RS VERT SUPPLY LMF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

图纸

www.weidmueller.com

