

KTB FS 624515 S2B1 TRACKBOX BIG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



适用于天线、轴计数器、点控制器等轨道组件上的接线盒，具有各种尺寸。魏德米勒接线盒特别适合在严苛的铁轨环境中保护电子设备。外壳坚固、耐强烈日晒，并可提供可靠的 EMC 防护。

通用订货数据

版本	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 接线盒, 高度: 620 mm, 宽度: 450 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 基础材料: 不锈钢 1.4301 (304), 拉丝, 银色
订货号	8000080482
类型	KTB FS 624515 S2B1 TRACKBOX BIG
GTIN (EAN)	4064675594185
数量	1 items

KTB FS 624515 S2B1 TRACKBOX BIG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**尺寸和重量**

深	150 mm
高度	620 mm
宽度	450 mm
净重	17620 g

深度 (英寸)	5.9055 inch
高度 (英寸)	24.4094 inch
宽度 (英寸)	17.7165 inch

温度

工作温度	-60 °C...135 °C
------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

垂直装配

可用保险丝架	是
--------	---

水平装配

可用保险丝架	是
--------	---

通用参数

盒盖材料厚度	1.5 mm
接线盒材料强度	1.5 mm
最低操作温度	-60 °C
顶盖附件	M6 六角螺丝 SW10
表面处理	拉丝
防护等级	IP66, IP67
密封圈材料	硅胶
格兰板	底部
格兰板材料强度	3 mm
最高操作温度	135 °C
阻燃等级符合 UL 94	V-0
标准	EN 60068 与轨道之间的距离 ≤1m, EN 45545 HL3
抗冲击力	10 J 标准版本
基础材料	不锈钢 1.4301 (304)
防护等级 (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
法兰板	是

材料数据

阻燃等级符合 UL 94	V-0
基础材料	不锈钢 1.4301 (304)

常规数据

颜色编码	银色
比色表 (相似)	RAL 7001

外壳

基础材料	不锈钢 1.4301 (304)
开孔 B 侧	无

分类

ETIM 8.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261
ECLASS 15.0	27-18-01-01