


MSTTAB2019ORANGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



使用预先组装好的电流电压互感器接线用套装，可以节省您时间和存储成本。我们可提供各种应用配置，包括所有相关的附件，以及一个完整的包装中的标签。

通用订货数据

版本	开关测试型端子, 螺钉联接, 米色, 6 mm ² , 30 A, 联接点数量: 40, 层数: 1
订货号	8000080735
类型	MSTTAB2019ORANGE
GTIN (EAN)	4064675417316
数量	1 items

MSTTAB2019ORANGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	79 mm	深度 (英寸)	3.1102 inch
高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch
宽度	203 mm	宽度 (英寸)	7.9921 inch
净重	696 g		

温度

最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C
----------	--------	----------	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

可卡装	是	防爆版	不
安装方式	TS 35		

可压接导线 (额定联接)

连接方向	水平进线	联接类型	螺钉联接
联接点数量	40	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 6 mm ²	
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.5 mm ²		头 DIN 46228/4, 最大	
头 DIN 46228/4, 最小		导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 6 mm ²	
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.5 mm ²		头 DIN 46228/1, 最大	
头 DIN 46228/1, 最小		最大压接面积 软导线	10 mm ²
最小多股导线接线截面积	0.5 mm ²	接线截面积, 多股线, 最大	6 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	0.5 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	10 mm ²
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	0.5 mm ²		

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	米色
触发元件颜色	其他	阻燃等级符合 UL 94	V-0

系统特征值

必须的端板	无	层数	1
每层压接点数量	40	安装导轨已装备	TS 35
N功能	无	PE 功能	是
PEN功能	无		

通用的

标准	IEC 60947-7-1 (-7-2)	安装导轨已装备	TS 35
----	----------------------	---------	-------

MSTTAB2019ORANGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

额定数据

额定横截面	6 mm ²	额定电流	30 A
标准	IEC 60947-7-1 (-7-2)	过压等级	III
污染等级	3		

分类

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 9.0	27-14-11-26
ECLASS 9.1	27-14-11-26	ECLASS 10.0	27-14-11-26
ECLASS 11.0	27-14-11-26	ECLASS 12.0	27-14-11-26
ECLASS 13.0	27-25-01-09	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

MSTTAB2019ORANGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

