


## MSTTAB2019ORANGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



使用预先组装好的电流电压互感器接线用套装，可以节省您时间和存储成本。我们可提供各种应用配置，包括所有相关的附件，以及一个完整的包装中的标签。

## 通用订货数据

版本	开关测试型端子, 螺钉联接, 米色, 6 mm <sup>2</sup> , 30 A, 联接点数量: 40, 层数: 1
订货号	<a href="#">8000080735</a>
类型	MSTTAB2019ORANGE
GTIN (EAN)	4064675417316
数量	1 items

## MSTTAB2019ORANGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	79 mm	深度 (英寸)	3.1102 inch
高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch
宽度	203 mm	宽度 (英寸)	7.9921 inch
净重	696 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	最小持续工作温度	-60 °C
最大持续工作温度	130 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

开放端	关闭的	可卡装	是
防爆版	不	安装方式	TS 35

## 可压接导线 (额定联接)

连接方向	水平进线	最大拧紧力矩	1.6 Nm
最小拧紧力矩	0.8 Nm	剥线长度	12 mm
联接类型	螺钉联接	联接点数量	40
压接螺钉	M 3.5	螺丝刀口尺寸	0.8 x 4.0mm
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	6 mm <sup>2</sup>	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	6 mm <sup>2</sup>	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>
最大压接面积 软导线	10 mm <sup>2</sup>	最小多股导线接线截面积	0.5 mm <sup>2</sup>
接线截面积, 多股线, 最大	6 mm <sup>2</sup>	接线截面积, 多股线, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	10 mm <sup>2</sup>	导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>
接线截面积, 多股细导线, 最大	10 mm <sup>2</sup>	接线截面积, 多股细导线, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>

## 材料参数

基础材料	Wemid	绝缘材料	Wemid
颜色编码	米色	触发元件颜色	其他
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 系统特征值

必须的端板	无	电位数量	20
层数	1	每层压接点数量	40
每层电位点数量	20	PE联接	是
安装导轨已装备	TS 35	N功能	无
PE 功能	是	PEN功能	无

**MSTTAB2019ORANGE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

通用的

回路数	20	标准	IEC 60947-7-1 (-7-2)
安装导轨已装备	TS 35		

额定数据

额定横截面	6 mm <sup>2</sup>	额定交流电压	500 V
额定直流电压	500 V	额定电流	30 A
标准	IEC 60947-7-1 (-7-2)	过压等级	III
污染等级	3		

分类

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

MSTTAB2019ORANGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

