

MSTTAB2019ORANGE_ATTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

 www.weidmueller.com

使用预先组装好的电流电压互感器接线用套装，可以节省您时间和存储成本。我们可提供各种应用配置，包括所有相关的附件， 以及一个完整的包装中的标签。

通用订货数据

版本	开关测试型端子, PUSH IN, 米色, 6 mm², 30 A, 联 接点数量: 40, 层数: 1
订货号	8000080745
类型	MSTTAB2019ORANGE_ATTB
GTIN (EAN)	4064675417330
数量	1 items
交货状态	已取消
最后下单日期	2025-05-06T00:00:00+02:00
替代产品	TAB2023MITTELDEUTSCHLAND

MSTTAB2019ORANGE_ATTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	79 mm	深度 (英寸)	3.1102 inch
高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch
宽度	203 mm	宽度 (英寸)	7.9921 inch
净重	1939 g		

温度

最小持续工作温度 -60 °C 最大持续工作温度 130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

可卡装 是 防爆版 不
安装方式 TS 35

可压接导线 (额定联接)

连接方向	上方	联接类型	PUSH IN
联接点数量	40	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	6 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	0.5 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	6 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	0.5 mm ²	最大压接面积 软导线	10 mm ²
最小多股导线接线截面积	0.5 mm ²	接线截面积, 多股线, 最大	6 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	0.5 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	10 mm ²
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	0.5 mm ²		

材料参数

基础材料 Wemid 颜色编码 米色
触发元件颜色 其他 阻燃等级符合 UL 94 V-0

系统特征值

必须的端板 无 层数 1
每层压接点数量 40 安装导轨已装备 TS 35
N功能 无 PE 功能 是
PEN功能 无

通用的

标准 IEC 60947-7-1 (-7-2) 安装导轨已装备 TS 35

MSTTAB2019ORANGE_ATTB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**技术数据****额定数据**

额定横截面	6 mm ²	额定电流	30 A
标准	IEC 60947-7-1 (-7-2)	过压等级	III
污染等级	3		

分类

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

MSTTAB2019ORANGE_ATTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

