RS VERT SUPPLY BLL_F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





电源分配 DIN 导轨

计量柜内的多路电源分配装置, 用于 TS 35 安装导轨

- 2 针, 颜色编码
- 230 V, IP 30
- 25kA 保险装置保护模块

通用订货数据

8000084731
RS VERT SUPPLY BLL_F
4099986226593
10 items

RS VERT SUPPLY BLL_F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	CE		
ROHS			
尺寸和重量			
深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	93.7 mm	高度 (英寸)	3.689 inch
宽度	17.9 mm	宽度 (英寸)	0.7047 inch
净重 ————————————————————————————————————	25 g		
温度			
存储温度	-4070 °C	工作温度	-4070 °C
操作温度下的湿度	085%(无凝结)		-
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aadd	-d25626fdf11f	
联接参数			
电路板插头连接器分布	BLL 5.08/03/180 (无中 间引脚)	供电接插件	SL 5.08HC/03/180B (无 中间引脚)
测量数据			
防护等级	IP30	工作电压	230 V
单个分线盒联接的最大电流	1.6 A	<u> </u>	200 V
绝缘参数 (EN 60664-1)			
AT	0501110	**************************************	
额定绝缘电压	250 V AC	浪涌电压类别	III
污染等级 ————————————————————————————————————	3	脉冲电压测试 (1,2/50 μs)	6 kV
现场接线			
联接类型	插拔联接		
供电			
联接类型	插拔联接		
熔丝部件			
. ===			
电压降	300 mV	额定分断能力	25 kA
熔断积分	1.5 A²s		

目录日期/图纸 2

数据信息页

RS VERT SUPPLY BLL_F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS VERT SUPPLY BLL_F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



