


RS VERT SUPPLY BLL_F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



电源分配 DIN 导轨
计量柜内的多路电源分配装置，用于 TS 35 安装导轨
• 2 针，颜色编码
• 230 V, IP 30
• 25kA 保险装置保护模块

通用订货数据

订货号	8000084731
类型	RS VERT SUPPLY BLL_F
GTIN (EAN)	4099986226593
数量	10 items

RS VERT SUPPLY BLL_F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	93.7 mm	高度 (英寸)	3.689 inch
宽度	17.9 mm	宽度 (英寸)	0.7047 inch
净重	25 g		

温度

存储温度	-40...70 °C	工作温度	-40...70 °C
操作温度下的湿度	0...85% (无凝结)		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f

联接参数

电路板插头连接器分布	BLL 5.08/03/180 (无中间引脚)	供电接插件	SL 5.08HC/03/180B (无中间引脚)
------------	-------------------------	-------	---------------------------

测量数据

防护等级	IP30	工作电压	230 V
单个分线盒联接的最大电流	1.6 A		

绝缘参数 (EN 60664-1)

额定绝缘电压	250 V AC	浪涌电压类别	III
污染等级	3	脉冲电压测试 (1.2/50 μs)	6 kV

现场接线

联接类型	插拔联接
------	------

供电

联接类型	插拔联接
------	------

熔丝部件

电压降	300 mV	额定分断能力	25 kA
熔断积分	1.5 A ² s		

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS VERT SUPPLY BLL_F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

