数据信息页

KEBIHS303015S2N1 AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



新型 Klippon® Ebi 外壳系列是专门为在工业环境中使用而设计的。该系列能可靠地满足在恶劣环境下使用的所有要求,并具有吸引人的性能特征。不锈钢接线盒具有经济实惠的优点,也适用于预算有限的项目。除了用于工业应用的 Klippon® Ebi 之外,还有可用于危险区域的 Klippon® Ebx。可根据要求提供具有 cULus 认证的外壳。

通用订货数据

版本	Klippon EBi HS(Essential Box industrial - 铰接式螺钉), 接线盒, 高度: 300 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 基础材料: 不锈钢 1.4301 (304), 未处理的, 银色
订货号	8000090349
类型	KEBIHS303015S2N1 AL
GTIN (EAN)	4064675855637
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
AAAAUD XIXT	Marian Maria		
MAMID 认证	$C \in$		
	7)		
ROHS			
尺寸和重量			
	150 mm	深度 (英寸)	5.9055 inch
<u>▼</u>	300 mm	<u>^^及 (关寸)</u> 高度 (英寸)	11.811 inch
<u>司及</u> 宽度	300 mm		11.811 inch
^{免反} 争重	5522.75 g		11.011 mon
工作温度	-40 °C85 °C		
^{上下盃皮} 环保产品合规	-40 C85 C		,
RoHS 合规状态	合规,无例外	汁畑氏 (0.410)	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关	注物质 (SVHC)	
上方 / 下方可联接电缆接头数量	<u> </u>		
M20	14	M12	33
M40	3	M32	4
M25	6	M16	18
右侧可联接电缆接头数量			
M25	12	M16	27
M40	4	M32	10
M20	14	M12	48
垂直装配			
NDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x41	WDU 35 / ZDU 35	1x12
WDU 4 / ZDU 4	1x34	WDU 6 / ZDU 6	1x25
左侧可联接电缆接头数量			
И 12	48	M16	27
W32	10	M25	12
M20	14	M40	4
	<u> </u>		
符合性声明编号 (DoC LVD)	DE PS2650 220428 001ISS01		
WDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x16
WDU 10 / ZDU 10 WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x40	WDU 35 / ZDU 35	1x10
**DO 2,0 / ZDO 2,0 / IDO 2,0	۵۸۳۰	WDO 33 / ZDO 33	1414

编制日期 13.11.2025 11:45:40 MEZ

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

WDU 4 / ZDU 4	2x33	WDU 6 / ZDU 6	2x25
通用参数			
盒盖材料厚度	1.5 mm	格兰板材料强度	3 mm
接线盒材料强度	1.5 mm	硅胶	无
最高操作温度	85 °C	最低操作温度	-40 °C
顶盖附件	带槽和对宽为10mm 的 M5 六角螺钉 + 合页	表面处理	未处理的
抗冲击力		防护等级	IP66
基础材料	不锈钢 1.4301 (304)	密封圈材料	
接线盒固定	穿过外壳后壁进行安装	提示:保护类型	只有在使用所附的密封垫圈 进行墙面安装后,才能实现 IP 保护。
格兰板	底部	法兰板	是
分类			
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

安装板



安装板,带及不带穿孔图案,适合纵向和横向装配 DIN 安装导轨,或直接将组件安装到安装板上。

通用订货数据

类型	KEB MOPL 3030 S2N H	版本
订货号	<u>8000074316</u>	Klippon EB (Essential Box), 安装板, 高度: 240 mm, 宽度: 240 mm, 深:
GTIN (EAN)	4064675425267	1.5 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4301 (304), 未处理的, 银色
数量	1 ST	
类型	KEB MOPL 3030 MSZN	版本
类型 订货号	KEB MOPL 3030 MSZN 8000074171	版本 Klippon EB (Essential Box), 安装板, 高度: 240 mm, 宽度: 240 mm, 深:

安装脚



通过额外提供的安装脚,接线盒还可以从其外部安装。

通用订货数据

类型	KEB MOFT SMALL S4 SET	版本
订货号	2660200318	Klippon EB (Essential Box), 安装脚, 高度: 38 mm, 宽度: 55 mm, 深:
GTIN (EAN)	4064675275695	10.5 mm, 基础材料: 钢, 未处理的, 银色
数量	1 ST	

文件夹

文件套用于在接线盒中正确存储文件。



目录日期/图纸 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型 DOHA KEB A6 S4B R 版

8000075807

Klippon EB (Essential Box), 接线盒, 铆钉固定, 高度: 95 mm, 深: 20

mm, 基础材料: 不锈钢 1.4404, 银色

GTIN (EAN) 4064675425359

数量 1 ST

垫片

订货号

有三种长度的不锈钢距离支架,可用于增加安装导轨或 DIN 导轨与外壳后壁之间的距离。



通用订货数据

类型	SP M6 15 MSZN	版本	
订货号	3896100000	Klippon EB (Essential Box), 距离支架, 高度: 11.2 mm, 宽度: 10 mm, 深:	
GTIN (EAN)	4008190857851	15 mm, 基础材料: 钢, 银色	
数量	2 ST		
类型	SP M6 20 MSZN	版本	
订货号	3896200000	Klippon EB (Essential Box), 距离支架, 高度: 11.2 mm, 宽度: 10 mm, 深:	
GTIN (EAN)	4008190850234	20 mm, 基础材料: 钢, 银色	
数量	2 ST		
类型	SP M6 30 MSZN	版本	
订货号	3896300000	Klippon EB (Essential Box), 距离支架, 高度: 11.2 mm, 宽度: 10 mm, 深:	
GTIN (EAN)	4008190850241	30 mm, 基础材料: 钢, 银色	
数量	2 ST		

型号标签支架



有各种设计标签支架,可用于按要求固定突出提示牌,也可根据需要用于安装额外铭牌。

通用订货数据

类型	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	版本
订货号	8000075818	Klippon EB (Essential Box), 接线盒, 铆钉固定, 高度: 25 mm, 宽度: 141
GTIN (EAN)	4064675425632	mm, 深: 16.5 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 拉丝, 银色
数量	1 ST	
类型	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	版本
类型 订货号	TPSDHA KEB 130X50 S4B R 8000075816	版本 Klippon EB (Essential Box), 接线盒, 铆钉固定, 高度: 50 mm, 宽度: 171

目录日期/图纸 6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

安装板



安装板,带及不带穿孔图案,适合纵向和横向装配 DIN 安 装导轨,或直接将组件安装到安装板上。

通用订货数据

类型 GFSC M5X10 TX20 SET

1274150000 GTIN (EAN)

4050118063820

1 ST 数量

版本

Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm,

深: 8.5 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色

导轨材料

订货号



采用集成、可扩展和个性化设计:

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件,可以轻松 调整外壳,以满足各项应用的特殊要求。

安装硬件

对于铭牌架、文件夹和遮雨盖 - 可使用客户定制的安装硬件 实现轻松快速安装。

标签安装套件 - 需要 SD 安装一块塑料 (Trafolyte) ID 或铭 牌。使用该套件、您可以将 ID 或铭牌直接安装在外壳盖 上。已经为此专门开发了标签安装套件。只有使用该安装 套件,才能确保外壳不漏电,或标签不损坏。

例如,已经开发了通用安装套件-TPSD,您可以快速安全 地安装铭牌架、遮雨盖或文件夹。使用该安装套件,可以 降低或完全消除漏电危险。

通用订货数据

类型 LKSC M6X8 A2 TX30 订货号 2704960000

GTIN (EAN) 4050118753196

500 ST 数量

Klippon TB (Terminal Box), 固定组件, 高度: 11.3 mm, 宽度: 13.6 mm,

深: 13.6 mm, 基础材料: 不锈钢, 未处理的, 银色

开槽螺丝刀



VDE 绝缘螺丝刀,用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件, DIN EN 60900, IEC 900。 已通过 "GS"安全测试,组件已通过测试.Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由 高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成,持续硬化处理, 发蓝处理



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

通用订货数据

SDIS SLIM 1.2X6.5X150

2749640000

版本

订货号 GTIN (EAN) 4050118896381

装配工具, 刀片宽度(B): 6.5 mm, 刀片长度: 150 mm, 刀片厚度 (A): 1.2

数量