

**PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**通用订货数据**

版本	交流电压版本, 辅助和告警触点, 电涌保护器 II, TN-C-S, TN-S, IT 带 N, IT 无 N, TT
订货号	<a href="#">8000104168</a>
类型	PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04
GTIN (EAN)	4099986573475
数量	1 items

## PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

深	132 mm	深度 (英寸)	5.1968 inch
高度	200 mm	高度 (英寸)	7.874 inch
宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	2907.03 g		

## 温度

环境温度	-40 °C...50 °C	湿度	0...85% 相对湿度, 无凝结
------	----------------	----	-------------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

## IEC / EN 额定数据

回路数	4	信号触点	250 V 1A 1CO
额定电压 (交流)	230 V	低电压网络	TN-C-S, TN-S, IT 带 N, IT 无 N, TT
保护级别 Up, 当电流为 IN (N-PE)	≤ 1.5 kV	电压类型	交流电
保险装置	否	最高频率	60 Hz
最低频率	50 Hz	EN 61643-11 等级	T2
最大持续工作电压, Uc (AC)	300 V	放电电流 I <sub>max</sub> (8/20μs) N-PE	65 kA
放电电流 I <sub>max</sub> (8/20μs) 导线-PE	40 kA	能量配合 (≤10 m)	类型 II, 类型 III
放电电流 I <sub>max</sub> (8/20μs) 线-PE	20 kA	声信号	无
放电电流 I <sub>max</sub> (8/20μs) 线-PE	50 kA	保护级别 Up, 当电流为 IN (L/N-PE)	≤ 1.5 kV
短路时电流值 ISCCR	50 kA	后续电流熄灭能力 Ifi	不考虑网络后续电流
集成备用保险丝	无		

## 交流输入

额定连接下的裸线长度	12 mm	单股导线最大截面	6 mm <sup>2</sup>
单股导线的最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>	接线截面积, 多股线, 最大	6 mm <sup>2</sup>
接线截面积, 多股线, 最小	0.34 mm <sup>2</sup>	交流输入联接方式	PUSH IN
交流输入数	3		

## 交流输出

额定连接下的裸线长度	12 mm	单股导线最大截面	6 mm <sup>2</sup>
单股导线的最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>	接线截面积, 多股线, 最大	6 mm <sup>2</sup>
接线截面积, 多股线, 最小	0.34 mm <sup>2</sup>		

## 发货时已含附件

随附附件	产品	安装脚
------	----	-----

**PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

数量	4
产品	密封塞
数量	8

**保修**

质保期 5年

**DC 侧电涌保护**

测试类别 II级

**基本信息**

防护等级 IP65

**输入**

导管进线数 1

**分类**

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

**PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



**PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****PV Sun Covers****通用订货数据**

类型 PV SUNCOVER 20/20/13

订货号 [8000143243](#)

GTIN (EAN) 4099987111829

数量 1 ST

版本

光伏型, 遮阳盖板