

**TAB NS NORD 14****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

使用预先组装好的电流电压互感器接线用套装，可以节省您时间和存储成本。我们可提供各种应用配置，包括所有相关的附件，以及一个完整的包装中的标签。

**通用订货数据**

版本	开关测试型端子, PUSH IN, 米色, 6 mm <sup>2</sup> , 30 A, 联接点数量: 14, 层数: 1
订货号	<a href="#">8000104257</a>
类型	TAB NS NORD 14
GTIN (EAN)	4099986647664
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2025-05-06T00:00:00+02:00
替代产品	<a href="#">TABNSNORD14</a>

## TAB NS NORD 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	79 mm	深度 (英寸)	3.1102 inch
高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch
宽度	136 mm	宽度 (英寸)	5.3543 inch
净重	551 g		

## 温度

最小持续工作温度 -60 °C 最大持续工作温度 130 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

可卡装 是 防爆版 不  
安装方式 直接卡在导轨上

## 可压接导线 (额定联接)

连接方向	上方	联接类型	PUSH IN
联接点数量	14	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	6 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	6 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 软导线	10 mm <sup>2</sup>
最小多股导线接线截面积	0.5 mm <sup>2</sup>	接线截面积, 多股线, 最大	6 mm <sup>2</sup>
接线截面积, 多股线, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>	导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	10 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>		

## 材料参数

基础材料 Wemid 颜色编码 米色  
触发元件颜色 其他 阻燃等级符合 UL 94 V-0

## 系统特征值

必须的端板	无	层数	1
每层压接点数量	14	层, 内部桥接	无
安装导轨已装备	TS 35	N功能	无
PE 功能	无	PEN功能	无

## 通用的

标准 IEC 60947-7-1 安装导轨已装备 TS 35

技术数据

额定数据

额定横截面	6 mm <sup>2</sup>	额定电流	30 A
标准	IEC 60947-7-1	过压等级	III
污染等级	3		

分类

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

TAB NS NORD 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

