

**PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



**通用订货数据**

版本	光伏型, 应急接线盒, 带保护接地触点的插座
订货号	<a href="#">8000108185</a>
类型	PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3
GTIN (EAN)	4099986665330
数量	1 items

## PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	112 mm	深度 (英寸)	4.4094 inch
高度	238 mm	高度 (英寸)	9.3701 inch
宽度	195 mm	宽度 (英寸)	7.6772 inch
净重	1435 g		

## 温度

环境温度 -20 °C...50 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

## 交流电性能

额定电压	230 V AC	额定电流	16 A
故障电流短路器	I $\Delta$ n=30mA		

## 交流输入

电缆长度	1.5 m	交流输入数	1x 单相 (L, N, PE)
------	-------	-------	------------------

## 交流输出

交流输出联接方式	F 型 CEE 7/3 插座插头, Schuko	交流输出端口数	1
----------	--------------------------	---------	---

## 基本信息

防护等级 IP65

## 外壳

抗冲击力	IK10 符合 IEC 62262 标准, IK08 符合 IEC 62208 标准	连接类型组串	带切割端的电缆
------	--	--------	---------

## 分类

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

**PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

