

使用预先组装好的电流电压互感器接线用套装，可以节省您时间和存储成本。我们可提供各种应用配置，包括所有相关的附件，以及一个完整的包装中的标签。

通用订货数据

版本	开关测试型端子, PUSH IN, 米色, 4 mm ² , 32 A, 联接点数量: 32, 层数: 1
订货号	8000111680
类型	LST Netze BW
GTIN (EAN)	4099986755802
数量	1 items
交货状态	已取消
最后下单日期	2025-05-06T00:00:00+02:00
替代产品	TABNETZEBWNS

尺寸和重量

深	39.5 mm	深度 (英寸)	1.5551 inch
高度	77 mm	高度 (英寸)	3.0315 inch
宽度	126.2 mm	宽度 (英寸)	4.9685 inch
净重	393 g		

温度

最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C
----------	--------	----------	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

可卡装	是	安装方式	TS 35
-----	---	------	-------

可压接导线 (额定联接)

连接方向	上方	联接类型	PUSH IN
联接点数量	32	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	4 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	0.5 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	4 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	0.5 mm ²	最大压接面积 软导线	6 mm ²
最小多股导线接线截面积	0.5 mm ²	接线截面积, 多股线, 最大	6 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	0.5 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	4 mm ²
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	0.5 mm ²		

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	米色
触发元件颜色	橙色	阻燃等级符合 UL 94	V-0

系统特征值

必须的端板	无	层数	1
每层压接点数量	32	安装导轨已装备	TS 35
N功能	无	PE 功能	无
PEN功能	无		

通用的

标准	IEC 60947-7-1	安装导轨已装备	TS 35
----	---------------	---------	-------

额定数据

额定横截面	4 mm ²	额定电流	32 A
标准	IEC 60947-7-1	过压等级	III
污染等级	3		

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

