


RS 4XRJ12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



TS35 计量柜中的多路数据分配器

通用订货数据

订货号	8000112157
类型	RS 4XRJ12
GTIN (EAN)	4099987025591
数量	10 items

RS 4XRJ12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	21.5 mm	深度 (英寸)	0.8465 inch
高度	80.2 mm	高度 (英寸)	3.1575 inch
宽度	17.9 mm	宽度 (英寸)	0.7047 inch
净重	19 g		

温度

存储温度	-25...70 °C	工作温度	-20...55 °C
操作温度下的湿度	0...85% (无凝结)		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

联接参数

电路板插头连接器分布	4 x RJ12 plug-in connectors
------------	-----------------------------

测量数据

防护等级	IP20	额定电压	< 150 V AC
工作电压	150 V AC	单个分线盒联接的最大电流	1 A

绝缘参数 (EN 60664-1)

额定绝缘电压	<150 V AC	浪涌电压类别	II
污染等级	2	脉冲电压测试 (1,2/50 μs)	1.5 kV

现场接线

联接类型	插拔联接
------	------

供电

联接类型	插拔联接
------	------

重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性 : 该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付, 符合数据页中确保的特性, 装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
------------	---

分类

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52

技术数据

ECLASS 15.0

27-14-11-52

RS 4XRJ12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

