

**RS 4XRJ12 PS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



TS35 计量柜中的多路数据分配器

**通用订货数据**

订货号	8000112158
类型	<a href="#">RS 4XRJ12 PS</a>
GTIN (EAN)	4099987025706
数量	10 items

**RS 4XRJ12 PS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

**尺寸和重量**

深	21.5 mm	深度 (英寸)	0.8465 inch
高度	93.7 mm	高度 (英寸)	3.689 inch
宽度	17.9 mm	宽度 (英寸)	0.7047 inch
净重	10 g		

**温度**

存储温度	-25...70 °C	工作温度	-20...55 °C
操作温度下的湿度	0...85% (无凝结)		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dd6ecfa2-0f98-4cb6-b9bb-7c212c5140ca

**联接参数**

电路板插头连接器分布	4 x RJ12 plug-in connectors	供电接插件	LSF-SMT 5.08/03/180 (无中间引脚)
------------	-----------------------------	-------	-----------------------------

**测量数据**

防护等级	IP20	额定电压	< 150 V AC
工作电压	150 V AC	单个分线盒联接的最大电流	1 A

**绝缘参数 (EN 60664-1)**

额定绝缘电压	<150 V AC	浪涌电压类别	II
污染等级	2	脉冲电压测试 (1.2/50 µs)	1.5 kV

**现场接线**

联接类型	插拔联接
------	------

**供电**

联接类型	插拔联接	最小压接面积	0.13 mm <sup>2</sup>
最大压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>	剥线长度	11 mm

**重要注意事项**

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
------------	---

**RS 4XRJ12 PS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据**

**分类**


ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**RS 4XRJ12 PS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸**



(\*) Central pin is not connected