


RS 4XRJ12 PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



TS35 计量柜中的多路数据分配器

通用订货数据

订货号	8000112158
类型	RS 4XRJ12 PS
GTIN (EAN)	4099987025706
数量	10 items

RS 4XRJ12 PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	21.5 mm	深度 (英寸)	0.8465 inch
高度	93.7 mm	高度 (英寸)	3.689 inch
宽度	17.9 mm	宽度 (英寸)	0.7047 inch
净重	10 g		

温度

存储温度	-25...70 °C	工作温度	-20...55 °C
操作温度下的湿度	0...85% (无凝结)		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dd6ecfa2-Of98-4cb6-b9bb-7c212c5140ca

联接参数

电路板插头连接器分布	4 x RJ12 plug-in connectors	供电接插件	LSF-SMT 5.08/03/180 (无中间引脚)
------------	-----------------------------	-------	-----------------------------

测量数据

防护等级	IP20	额定电压	< 150 V AC
工作电压	150 V AC	单个分线盒联接的最大电流	1 A

绝缘参数 (EN 60664-1)

额定绝缘电压	<150 V AC	浪涌电压类别	II
污染等级	2	脉冲电压测试 (1,2/50 µs)	1.5 kV

现场接线

联接类型	插拔联接
------	------

供电

联接类型	插拔联接	最小压接面积	0.13 mm ²
最大压接面积	1.5 mm ²	剥线长度	11 mm

重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
------------	---

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS 4XRJ12 PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

