

## KTB GP 62XX20 CD S4 3MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



采用集成、可扩展和个性化设计：  
是各种应用领域的最佳补充。  
为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松  
调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。  
法兰板  
提供两种厚度的法兰板，便于在现场更换预装法兰板。

### 通用订货数据

|            |   |
|------------|---|
| 订货号        | 8000112987                              |
| 类型         | <a href="#">KTB GP 62XX20 CD S4 3MM</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986799295                           |
| 数量         | 1 items                                 |

## KTB GP 62XX20 CD S4 3MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

|    |        |         |              |
|----|--------|---------|--------------|
| 深  | 3 mm   | 深度 (英寸) | 0.1181 inch  |
| 高度 | 564 mm | 高度 (英寸) | 22.2047 inch |
| 宽度 | 167 mm | 宽度 (英寸) | 6.5748 inch  |
| 净重 | 2234 g |         |              |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用参数

|      |                 |           |                          |
|------|-----------------|-----------|--------------------------|
| 材料强度 | 3 mm            | 安装指导      | 螺钉安装                     |
| 表面处理 | 电解抛光            | 基础材料      | 不锈钢 1.4404 (316 L)       |
| 固定   | 经由螺丝固定的         | 防护等级 (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| 格兰板  | 左侧, 右侧          | 法兰板       | 是                        |
| 应用领域 | 运输业, 过程行业, 防爆区域 |           |                          |

## 附件常规信息

|      |      |           |                    |
|------|------|-----------|--------------------|
| 材料强度 | 3 mm | 焊接孔直径 (D) | 7 mm               |
| 表面处理 | 电解抛光 | 基础材料      | 不锈钢 1.4404 (316 L) |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |