

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



















通过可靠和安全的工业通信联接光伏发电站。

为了向您提供光伏电厂所有重要天气参数信息, 魏德米勒带来了包含 2 款熟悉产品的光伏天气数据盒产品线:

• 高端版本:可以立即使用,非常坚固,并能抵御各种天气的影响。

• 精简版本:新的"Lite"(精简)产品系列带来了高端版本的基本功能和保护能力,但尺寸更加小巧紧凑。

通用订货数据

版本	光伏型,接线盒,工业监视器,230V AC, RJ45,基于网络,晴雨指示箱
订货号	8000113428
类型	PV WC1IXRXPXG2SXMXS6WW
GTIN (EAN)	4099986694217
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	CE		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	200 mm	深度 (英寸)	7.874 inch
<u>^</u>	530 mm	高度 (英寸)	20.8661 inch
<u>同区</u> 宽度			16.9291 inch
<u>^{见艮}</u> 净重	430 mm 10262.69 g	宽度 (英寸)	16.929 i inch
温度			
环境温度	-20 °C50 °C	工作温度	-20°C to +50°C
环保产品合规			'
- 1 blog HH H 1200			
RoHS 合规状态	合规, 有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c, 7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1		
外壳			
安装方式	墙体安装	防护等级	IP65
	四件文衣	1911) 4 2 X	11 03
标准			<u> </u>
标准	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2011		
直流 分路监控	0.1.00 2.20		
五//L /J 阿皿)工			
供电	电池 PRO ECO 72W 24V 3A	监控功能	带 4G 和 RJ45 端口的工业 以太网路由器, 通过 RS-485 将现场气象传感器联接至 SCADA
电压监控	是		OUNDIN
直流电性能			
	·		
额定电压	230 V	交流侧过压保护	PU I 1+1 LCF 280V/12,5kA,无辅助触 点
接地	直接在 VPU	EIA RS485端 过压保护 (分路监控)	是,无辅助触点
直流输入			
输入数	11	导管进线数	9
 保修			
质保期	5年		

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	22-57-02-90	ECLASS 10.0	22-57-02-90
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



