

KTB GP 35XX20 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



采用集成、可扩展和个性化设计：

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

法兰板

提供两种厚度的法兰板，便于在现场更换预装法兰板。

通用订货数据

订货号	8000114906
类型	KTB GP 35XX20 CD S4 PE
GTIN (EAN)	4099986797475
数量	1 items

KTB GP 35XX20 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
高度	294 mm	高度 (英寸)	11.5748 inch
宽度	167 mm	宽度 (英寸)	6.5748 inch
净重	1177.4 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

外壳接地

法兰板接地	焊接的 M6 x 10 不锈钢接 地螺栓
-------	-------------------------

通用参数

材料强度	3 mm	安装指导	螺钉安装
表面处理	电解抛光	基础材料	不锈钢 1.4404 (316 L)
固定	经由螺丝固定的	防护等级 (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
格兰板	左侧, 右侧	法兰板	是
应用领域	过程行业, 运输业, 防爆区域		

附件常规信息

材料强度	3 mm	表面处理	电解抛光
基础材料	不锈钢 1.4404 (316 L)		

分类

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		