## **KTB MOPL 6240 S2N H**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似



Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计:

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件,可以轻松 调整外壳,以满足各项应用的特殊要求。

#### 安装板

带和不带孔的安装板,用于纵向和横向安装 DIN 安装导轨,或将组件直接安装在安装板上。

#### 通用订货数据

| 版本         | Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 高度: 565<br>mm, 宽度: 345 mm, 深: 12 mm, 基础材料: 不锈钢<br>1.4301 (304), 未处理的, 银色 |  |
|------------|--|--|
| 订货号        | 8000115906   |  |
| 类型         | KTB MOPL 6240 S2N H  |  |
| GTIN (EAN) | 4099986782952  |  |
| 数量         | 1 items  |  |

## **KTB MOPL 6240 S2N H**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

MAMID 认证



ROHS 一致

## 尺寸和重量

| 深         | 12 mm    | 深度 (英寸)     | 0.4724 inch  |
|-----------|----------|-------------|--------------|
| 高度        | 565 mm   | <br>高度 (英寸) | 22.2441 inch |
| 宽度        | 345 mm   | <br>宽度 (英寸) | 13.5826 inch |
| 安装尺寸 - 高度 | 267.5 mm | 安装宽度        | 315 mm       |
| 净重        | 2510 g   |             |              |

## 温度

## 工作温度

## 环保产品合规

| RoHS 合规状态  | 合规,无例外                     |  |
|------------|----------------------------|--|
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |  |

## 通用参数

| 格兰板材料强度 | 3 mm             | 接线盒材料强度 | 1.5 mm |
|---------|------------------|---------|--------|
| 材料强度    | 1.5 mm           |         | 安装板    |
| 表面处理    | 未处理的             |         | 带对应机壳  |
| 基础材料    | 不锈钢 1.4301 (304) |         |        |

## 附件常规信息

| 材料强度      | 1.5 mm           | 表面处理 | 未处理的   |
|-----------|------------------|------|--------|
| 基础材料      | 不锈钢 1.4301 (304) | 安装宽度 | 315 mm |
| 安装尺寸 - 高度 | 267.5 mm         |      |        |

#### 分类

| ETIM 6.0    | EC000213    | ETIM 7.0    | EC000213    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-39 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |

#### **KTB MOPL 6240 S2N H**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

#### 安装板



安装板, 带及不带穿孔图案, 适合纵向和横向装配 DIN 安装导轨, 或直接将组件安装到安装板上。

#### 通用订货数据

类型 GFSC M5X10 TX20 SET

订货号 1274150000

4050118063820

数量 1 ST

版本

Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm,

深: 8.5 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色

#### 导轨材料

GTIN (EAN)



采用集成、可扩展和个性化设计:

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件,可以轻松调整外壳,以满足各项应用的特殊要求。

安装硬件

对于铭牌架、文件夹和遮雨盖 - 可使用客户定制的安装硬件 实现轻松快速安装。

标签安装套件 - 需要 SD 安装一块塑料 (Trafolyte) ID 或铭牌。使用该套件,您可以将 ID 或铭牌直接安装在外壳盖上。已经为此专门开发了标签安装套件。只有使用该安装套件,才能确保外壳不漏电,或标签不损坏。

例如,已经开发了通用安装套件 - TPSD,您可以快速安全 地安装铭牌架、遮雨盖或文件夹。使用该安装套件,可以 降低或完全消除漏电危险。

#### 通用订货数据

类型 FKSC M6X8 D9/SW3 订货号 0642600000

GTIN (EAN) 4008190058258

数量 50 ST

版本

Klippon TB (Terminal Box), 安装螺丝, 基础材料: 钢

编制日期 16.11.2025 07:32:12 MEZ

目录日期/图纸 3