

KTB MOPL 6250 S2N H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计：
是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松
调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

安装板

带和不带孔的安装板，用于纵向和横向安装 DIN 安装导
轨，或将组件直接安装在安装板上。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 高度: 563.5 mm, 宽度: 447 mm, 深: 12 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4301 (304), 未处理的, 银色 |
| 订货号 | 8000115907 |
| 类型 | KTB MOPL 6250 S2N H |
| GTIN (EAN) | 4099986782969 |
| 数量 | 1 items |

KTB MOPL 6250 S2N H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|-----------|----------|---------|--------------|
| 深 | 12 mm | 深度 (英寸) | 0.4724 inch |
| 高度 | 563.5 mm | 高度 (英寸) | 22.185 inch |
| 宽度 | 447 mm | 宽度 (英寸) | 17.5984 inch |
| 安装尺寸 - 高度 | 267.5 mm | 安装宽度 | 208.5 mm |
| 净重 | 3200 g | | |

温度

工作温度

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|---------|------------------|---------|--------|
| 格兰板材料强度 | 3 mm | 接线盒材料强度 | 1.5 mm |
| 材料强度 | 1.5 mm | 安装指导 | 安装板 |
| 表面处理 | 未处理的 | 防护等级 | 带对应机壳 |
| 基础材料 | 不锈钢 1.4301 (304) | | |

附件常规信息

| | | | |
|-----------|------------------|------|----------|
| 材料强度 | 1.5 mm | 表面处理 | 未处理的 |
| 基础材料 | 不锈钢 1.4301 (304) | 安装宽度 | 208.5 mm |
| 安装尺寸 - 高度 | 267.5 mm | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

KTB MOPL 6250 S2N H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

安装板

安装板，带及不带穿孔图案，适合纵向和横向装配 DIN 安装导轨，或直接将组件安装到安装板上。



通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型 | GFSC M5X10 TX20 SET | 版本 | |
| 订货号 | 1274150000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm, 深: 8.5 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色

导轨材料



采用集成、可扩展和个性化设计：
是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

安装硬件

对于铭牌架、文件夹和遮雨盖 - 可使用客户定制的安装硬件实现轻松快速安装。

标签安装套件 - 需要 SD 安装一块塑料 (Trafolyte) ID 或铭牌。使用该套件，您可以将 ID 或铭牌直接安装在外壳盖上。已经为此专门开发了标签安装套件。只有使用该安装套件，才能确保外壳不漏电，或标签不损坏。

例如，已经开发了通用安装套件 - TPSD，您可以快速安全地安装铭牌架、遮雨盖或文件夹。使用该安装套件，可以降低或完全消除漏电危险。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型 | FKSC M6X8 D9/SW3 | 版本 | |
| 订货号 | 0642600000 | | |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | | |
| 数量 | 50 ST | | |

Klippon TB (Terminal Box), 安装螺丝, 基础材料: 钢