

TS20/CX10 ST ZN 5040 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



插图类似

集成、扩展和定制：为每个应用程序实现理想的扩展
新 Klippon® 的附件结构一致 TB 接线盒系列可以轻松满足
每个应用程序的特定要求。

端子导轨

安装导轨有两种尺寸，用于在机柜中安装端子导轨（如电
子设备、端子）组件。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | Klippon TB (Terminal Box), 接线盒, 直, 高度: 20 mm, 宽度: 468 mm, 深: 10 mm, 基础材料: 钢, 经镀锌处理的, 银色 |
| 订货号 | 8000117039 |
| 类型 | TS20/CX10 ST ZN 5040 VER |
| GTIN (EAN) | 4099986829817 |
| 数量 | 20 items |

TS20/CX10 ST ZN 5040 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|--------------|
| 深 | 10 mm | 深度 (英寸) | 0.3937 inch |
| 高度 | 20 mm | 高度 (英寸) | 0.7874 inch |
| 宽度 | 468 mm | 宽度 (英寸) | 18.4252 inch |
| 净重 | 222.03 g | | |

温度

工作温度

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|------|----|------|--------|
| 安装指导 | 螺钉 | 表面处理 | 经镀锌处理的 |
| 基础材料 | 钢 | | |

附件常规信息

| | | | |
|------|--------|------|---|
| 表面处理 | 经镀锌处理的 | 基础材料 | 钢 |
|------|--------|------|---|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS20/CX10 ST ZN 5040 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

安装板



安装板，带及不带穿孔图案，适合纵向和横向装配 DIN 安装导轨，或直接将组件安装到安装板上。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型 | GFSC M5X10 TX20 SET | 版本 | |
| 订货号 | 1274150000 | | Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | | 深: 8.5 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色 |
| 数量 | 1 ST | | |