

**TS20/CX10 ST ZN 5040 HOR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似



插图类似

集成、扩展和定制：为每个应用程序实现理想的扩展  
新 Klippon® 的附件结构一致 TB 接线盒系列可以轻松满足  
每个应用程序的特定要求。

**端子导轨**

安装导轨有两种尺寸，用于在机柜中安装端子导轨（如电  
子设备、端子）组件。

**通用订货数据**

版本	Klippon TB (Terminal Box), 接线盒, 带长孔, 高度: 20 mm, 宽度: 366 mm, 深: 10 mm, 基础材料: 钢, 经镀锌处理的, 银色
订货号	<a href="#">8000117052</a>
类型	TS20/CX10 ST ZN 5040 HOR
GTIN (EAN)	4099986829916
数量	20 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	10 mm	深度 (英寸)	0.3937 inch
高度	20 mm	高度 (英寸)	0.7874 inch
宽度	366 mm	宽度 (英寸)	14.4094 inch
长度	366 mm	长度 (英寸)	14.4094 inch
净重	175.11 g		

## 温度

工作温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

材料强度	1.5 mm	安装指导	螺钉
标准	DIN EN 60715	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	钢	冲压件大小	6.3 x 20 mm

## 附件常规信息

材料强度	1.5 mm	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	钢	冲压件大小	6.3 x 20 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**TS20/CX10 ST ZN 5040 HOR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

安装板



安装板，带及不带穿孔图案，适合纵向和横向装配 DIN 安装导轨，或直接将组件安装到安装板上。

通用订货数据

类型	GFSC M5X10 TX20 SET	版本	
订货号	<a href="#">1274150000</a>		Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820		深: 8.5 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色
数量	1 ST		